



WAF1317AT



Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, A.x/C.x, anthr. matt, lack

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	48,77 %
Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	56 mm
Breite	56 mm
Tiefe	26,95 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Ohne
-----------------------	------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
Abnehmbarer Schlüssel	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck Symbol Pfeile
Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Funktionen

Mit Tastrastfunktion	Nein
----------------------	------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

