



WAF1317AT



Centraalplaat voor jaloezie-draaischakelaar, A.x/C.x, antraciet

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Draaiknop
-------------------	-----------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Materiaal

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	48,77 %
Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	56 mm
Breedte	56 mm
Diepte	26,95 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Opdruk	Met opgedrukt pijlsymbool
Montagewijze	Schroefbevestiging via sokkel
Deur	Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Geschied voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

