
Fiche technique du produit
WAF1317BM



WAF1317BM

Enjoliveur pour interrupteur rotatif pour store, Ax/Cxnoir mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1

Matières

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	48,77 %
Couleur	Noir sombre
Code RAL	Similaire à RAL 9005
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	56 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	26,95 mm

Capacité

Nombre de modules	0

Raccordement

Type de connection / prise	Sans

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
Si clé est amovible	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C

Textes

Impression	Avec symbole « Flèches »
Mode d'installation	Fixation par vis sur socle

Identification

r Disposition d'assemblage	Element de commande

Fonctions

Avec fonction poussoir	No

Adapté à

A.1 / C.1

Durabilité

Conformité REACH	Oui

Illustrations | dessins

