




WAF1318WM

Pezzo centrale interruttore rotativo, con serigr. 0 e 1, A.x/C.x bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando A rotazione

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %

Codice RAL 9016

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 56 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 21 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa "0 - 1"

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì