



WAF1318AT

**Centraalplaat draaischakelaar, met opdruk 0-1, A.x/C.x antraciet**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

**Bediening en signalering**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

**Materiaal**

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50,00 %     |
| Kleur                                                     | Antraciet   |
| RAL-code                                                  | 7021        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Gelakt      |

**Afmetingen**

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 56 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Diepte  | 21 mm |

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

**Aansluiting**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Samenstelling**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

**Teksten**

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Opdruk       | Met opdruk "0 - 1"            |
| Montagewijze | Schroefbevestiging via sokkel |
| Deur         | Geen afdekking                |

**Identificatie**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

**Geschild voor**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

