



WAF1319WM

Z.-st. m. Schloss u. Tastfunkt., Jal.-Schlüss., Schl. 0-St. abz.,A.x/C.x, lwß mt

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Werkstoff**

Farbe Lichtweiß  
 RAL Nummer 9016  
 Glanzgrad Matt  
 Werkstoff Thermoplast  
 Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 56 mm  
 Breite 56 mm  
 Tiefe 22 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
 Stoßfestigkeit IK IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck Symbol Pfeile  
 Montageart Schraubbefestigung über Sockel  
 Abdeckung ohne Abdeckung

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja  
 RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

