



WAF1319BG

Pezzo c.le inter. bloccabile venez. chiave estraibile 0-pos. A.x/C.x nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Nero notte

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 56 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 22 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

