



WAF1319AT

Centrumbricka, jalsibrytare låsbart, nyckel uttagbar i 0-läge Ax/Cx antracit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Nyckel
---------------------	--------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Material

Färg	Antracit
	7021
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	56 mm
Bredd	56 mm
Djup	22 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Nej
Nyckeln kan tas bort	Ja, i 0-läge

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 40 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Medpräglade pilsymboler
Utförande	Skruvfästning via bas

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Funktioner

med trycklåsningsfunktion	Nej
---------------------------	-----

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

