




WAF1319TA

Pezzo c.le inter. bloccabile venez. chiave estraibile 0-pos. A.x/C.x tit.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Titanio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Metallizzato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	56 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	22 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Testo

Stampa	Con stampa frecce
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si