



WAF1319TA

Pezzo c.le inter. bloccabile venez. chiave estraibile 0-pos. A.x/C.x tit.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Titanio

Codice RAL 9006

finitura superficiale Metallizzato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 56 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 22 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

La chiave è rimovibile Sì, in posizione 0

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Funzioni

Con funzione di scatto pulsante No

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

