



WAF1320WG

**Pezzo c.le serratura a chiave/a spinta, chiave estr. 0-pos. A.x/C.x bianco luc**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Chiave

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Materiali**

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 56 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 22 mm

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Connessione**

Tipo di connettore Senza

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

La chiave è rimovibile Sì, in posizione 0

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

**Funzioni**

Con funzione di scatto pulsante Sì

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

