



WAF1320WM

Centr.pl. sleutelsch. vergr., sleutel verw. 0-pos. A.x/C.x wit mat

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9016

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 56 mm

Breedte 56 mm

Diepte 22 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel

Deur Geen afdekking

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Funcies

Met impulsfunctie Ja

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

