



WAF1320AT

Centr.pl. sleutelsch. vergr., sleutel verw. 0-pos. A.x/C.x, antr.

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

##### Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

##### Afmetingen

Hoogte 56 mm

Breedte 56 mm

Diepte 22 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

##### Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel

Deur Geen afdekking

##### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

##### Funcies

Met impulsfunctie Ja

##### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

