



WAF1321WG

Inter. a chiave pezzo c.le, serratura push&lock, chiave estr., A.x/C.x bianco lu

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 56 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 22 mm

##### Numero di moduli

Numero di moduli 0

##### Connessione

Tipo di connettore Senza

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

##### Accessori

Con campo per l'etichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

##### Testo

Stampa Con stampa frecce

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

##### Funzioni

Con funzione di scatto pulsante Si

##### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si

Illustrazioni | Disegni

