



WAF1321BG

Centr.pl. sleutelsch., vergr., verw sleutel A.x/C.x zw. gl

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement Sleutel

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

#### Materiaal

Kleur Nachtzwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte 56 mm

Breedte 56 mm

Diepte 22 mm

#### Capaciteit

Aantal modules 0

#### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

#### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

#### Teksten

Opdruk Met opgedrukt pijlsymbool

Montagewijze Schroefbevestiging via sokkel

Deur Geen afdekking

#### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

#### Funcies

Met impulsfunctie Ja

#### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

