



WAF1321TA

Z.-st. m. Schloss u. Tast-Rast f. Jal.-Schlüss., 3 St., A.x/C.x, titan met la

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Titan
 RAL Nummer 9006
 Glanzgrad Metallisch
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 56 mm
 Breite 56 mm
 Tiefe 22 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
 Abnehmbarer Schlüssel Ja, in 3 Positionen

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
 Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck Symbol Pfeile
 Montageart Schraubbefestigung über Sockel
 Abdeckung ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Funktionen

Mit Tastrastfunktion Ja

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja

Abbildungen | Zeichnungen

