




WAS7700WM

Pezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, bianco opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Attacco lampada

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9016

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55,6 mm

Larghezza 56 mm

Profondità 8,5 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connezzione

Tipo di connettore British Standard

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco

Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì