



WAS7700BG

Zentralstück f. Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar,A.x/C.x, nachtschwarz gl

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Steckdose

**Werkstoff**

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 50,00 %  
 Farbe Nachtschwarz  
 RAL Nummer 9005  
 Glanzgrad Glänzend  
 Werkstoff Thermoplast  
 Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 55,6 mm  
 Breite 56 mm  
 Tiefe 8,5 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Britischer Standard

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
 Stoßfestigkeit IK IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Texte**

Montageart Schraubbefestigung über Sockel  
 Abdeckung ohne Abdeckung

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Zentralplatte

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
 REACh-SVHC frei Ja  
 RoHS-konform Ja