



WAS7700BM

Pezzo centrale, presa UK STANDARD, switchable, A.x/C.x, nero opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Attacco lampada

Materiali

Colore Nero notte
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 50,00 %
Codice RAL 9005
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55,6 mm
Larghezza 56 mm
Profondità 8,5 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore British Standard

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20
Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio a vite su attacco
Custodia Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni Si
Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si