



WAS7700TA

Zentralstück für Steckdose BRITISH STANDARD, abschaltbar, A.x/C.x, titan mt lack

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Steckdose
-----------------------	-----------

Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	55,6 mm
Breite	56 mm
Tiefe	8,5 mm

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckdose Britischer Standard
-----------------------	-------------------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Nein
------------------------------	------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Montageart	Schraubbefestigung über Sockel
Abdeckung	ohne Abdeckung

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Zentralplatte
------------------	---------------

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja