




WAS7700TA

Płytki czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, A.x/C.x tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Gniazdo
-----------------------------	---------

Materiały

Kolor	Alu tytan
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50,00 %
Kod RAL	9006
Powierzchnia	Metaliczny
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55,6 mm
Szerokość	56 mm
Głębokość	8,5 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Standard brytyjski
------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokol
Oslona	Bez pokryw

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Płytki czołowa
------------------------	----------------

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak