




WAF4381WM

Gniazdo USB/audio 3,5 mm, A.x/C.x, biały mat

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo USB
Liczba połączeń	2

Częstotliwość

Częstotliwość akustyczna	20 - 20000 Hz
--------------------------	---------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Mat
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	19,72 %
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	34,8 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	46 mm
Głębokość zabudowy	32 mm

Łączność

Kierunek wyjścia gniazda danych	Poziomy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie
Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez oznakowania
Ekranowanie	Obudowa nieekranowana
Płytkę nośna/pierścień nośny	Z płytką nośną
Złącza	Przelotowe gniazdo połączane 3,5 mm, stereo Podwójne gniazdo USB typu A, kompatybilność z USB 3.0

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak