



WAF4381BG

**Gniazdo USB/audio 3,5 mm, A.x/C.x, czarny połysk**

**Właściwości techniczne**

**Rodzaj połączenia**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Typ złącza/wtyku | Gniazdo USB |
| Liczba połączeń  | 2           |

**Częstotliwość**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Częstotliwość akustyczna | 20 - 20000 Hz |
|--------------------------|---------------|

**Materiały**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Kolor                                                      | Czarny     |
| Kod RAL                                                    | 9005       |
| Powierzchnia                                               | Połysk     |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 19,72 %    |
| Materiał                                                   | Termoplast |
| Wykończenie                                                | Barwiony   |

**Wymiary**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Wysokość                    | 71 mm   |
| Szerokość                   | 71 mm   |
| Głębokość                   | 34,8 mm |
| Wbudowane puszkę podtynkowe | 46 mm   |
| Głębokość zabudowy          | 32 mm   |

**Łączność**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kierunek wyjścia gniazda danych | Poziomy           |
| Rodzaj montażu                  | Mocowanie śrubowe |

**Sprzęt**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Posiada płytę montażową | Nie |
| Ekranowany              | Nie |
| Z ochroną przeciwpyłową | Nie |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Dodatkowe informacje**

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjścia                      | Z wyjściem prostym                                                                                   |
| Oznaczenie                   | Bez oznakowania                                                                                      |
| Ekranowanie                  | Obudowa nieekranowana                                                                                |
| Płytkę nośna/pierścień nośny | Z płytką nośną                                                                                       |
| Złącza                       | Przelotowe gniazdo połączane 3,5 mm, stereo<br>Podwójne gniazdo USB typu A, kompatybilność z USB 3.0 |

**Odpowiednie do**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |