


WAF4381TA



USB/3,5 mm Audio Steckdose, A.x/C.x, titan metallisch, lackiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Buchse USB
Anzahl der Anschlüsse	2

Werkstoff

Farbe	Titan
RAL Nummer	9006
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	19,72 %
Glanzgrad	Metallisch
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	34,8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	46 mm
Einbautiefe	32 mm

Konnektivität

Auslassrichtung Datendose	Waagrecht
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
Beschriftung	Ohne Beschriftung
Schirmung	Gehäuse ungeschirmt
Tragplatte/Tragring	Mit Tragplatte

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja