




WAF2162TA

Centrumbricka för 3 MINI-COM-moduler, A.x/C.x, titan metallic

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	MINI-COM
Antal anslutningar	3

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Titan
	9006
Ytbehandling	Metallic
Material	Termoplast
Behandling	Lackad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50,00 %

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med 25° snedställt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

