



WAF2163WG



Centraalplaat voor RDM enkele module, A.x/C.x/S.x/B.x/Q.x/K.x wit glz.

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|-----------------------|--------------|
| Type connector/steker | Modular jack |
| Aantal aansluitingen | 1 |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Kleur | Helderwit |
| RAL-code | 9016 |
| Afwerking oppervlakte | Glanzend |
| Materiaal | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 50,00 % |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 10 mm |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK05 |

Teksten

| | |
|---------|---------------------|
| Tekst | Zonder tekstveld |
| Uitgang | Met schuine uitgang |

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / Q.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

