



WAA1102

**Set di guarnizioni per interruttore/pulsante, trasp.**

**Caratteristiche tecniche**

**Materiali**

Colore	Naturale
Materiale	Materiale termoplastico

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230-250 V
-------------------	-----------

**Serie**

Altezza	77,9 mm
Larghezza	77,6 mm
Profondità	24,2 mm
Serie	77.9 x 77.6 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Adatto per installazione ad incasso

**Adatto per**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si