



WAA1102

Afdichtingsset voor schakelaar/impulsdrukker, transparant

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Natuurlijk
Materiaal	Thermoplast

Spanning

Nominale spanning	230-250 V
-------------------	-----------

Afmetingen

Hoogte	77,9 mm
Breedte	77,6 mm
Diepte	24,2 mm
Afmetingen	77.9 x 77.6 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

Teksten

Montagewijze	Voor vlakke inbouw geschikt
--------------	-----------------------------

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja