



WAA1103

Set di guarnizioni per interruttore a chiave/pulsante a chiave, trasp.

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Naturale
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230-250 V
-------------------	-----------

Serie

Altezza	77,9 mm
Larghezza	77,6 mm
Profondità	24,2 mm
Serie	77.9 x 77.6 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Testo

Tipo di montaggio	Adatto per installazione ad incasso
-------------------	-------------------------------------

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si