




WAA1103

## Tätningssats för nyckelbrytare/-tryckknapp,A.8, Transparent

### Tekniska egenskaper

#### Material

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Färg                                                         | Natur      |
| Material                                                     | Termoplast |
| Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) | 0 %        |

#### Spänning

|              |           |
|--------------|-----------|
| Märkspänning | 230-250 V |
|--------------|-----------|

#### Dimensioner

|             |                |
|-------------|----------------|
| Höjd        | 77,9 mm        |
| Bredd       | 77,6 mm        |
| Djup        | 24,2 mm        |
| Dimensioner | 77.9 x 77.6 mm |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 40 °C |
|------------------|------------|

#### Anslutning

|                  |      |
|------------------|------|
| Typ av montering | Klor |
|------------------|------|

#### Text

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Utförande | Lämplig för för infälld installation |
|-----------|--------------------------------------|

#### Lämplig för

|           |  |
|-----------|--|
| A.1 / A.8 |  |
|-----------|--|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |