




WAF2164WG

Pl.czoł. 2-kr., AMP Jack, wyjście 30°, A.x/C.x biały połysk

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	AMP
Liczba połączeń	2

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Materiały

Kolor	Biały
	9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	24,18 %

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	10 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem ukośnym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

