




WAF2165BM

Centrumbricka, 2-vägs, Krone-uttag, 30°-uttag, för serie A.8/S.x/B.x/Q.x/K.x, sv

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Krone
Antal anslutningar	2

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Natt svart
	9005
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	10 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med 25° snedställt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

