




WAF1171BG

Centrumbricka Ø18,8 mm signal- och styrenhet, Ax/Cx svart blank

Tekniska egenskaper

Anslutning

Antal anslutningar	1
--------------------	---

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Material

Färg	Natt svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Blank
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	50,00 %

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	10 mm
Diameter på öppningen	18,8 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja