



WAF1171BM



Zentralstück f. Melde- u. Befehlsg. Ø 18,8 mm, A.x/C.x, n.schwarz mt

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
| Anzahl der Anschlüsse | 1    |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Werkstoff**

|   |              |
|---|--------------|
| Farbe   | Nachtschwarz |
| RAL Nummer  | 9005         |
| Glanzgrad   | Matt         |
| Werkstoff   | Thermoplast  |
| Oberfläche  | Unbehandelt  |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 50,00 %      |

**Abmessungen**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Höhe                    | 71 mm   |
| Breite                  | 71 mm   |
| Tiefe                   | 10 mm   |
| Durchmesser der Öffnung | 18,8 mm |

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Texte**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld |
| Auslass      | Mit Geradeauslass      |

**Geeignet für**

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |