



WAF1177BG



**Zentralstück für XLR Steckverbinder D-Serie, A.x/C.x, n.schwarz gl**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	XLR
Anzahl der Anschlüsse	1

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Werkstoff**

Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	10 mm
Durchmesser der Öffnung	23,6 mm

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Texte**

Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Auslass	Mit Geradeauslass

**Geeignet für**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja