



WAF1177BG



Centr.pl. voor XLR connector D-serie, A.x/C.x/S.1/B.x/Q.x/K.x zw. gl.

#### Technische eigenschappen

##### Aansluiting

Type connector/steker	XLR
Aantal aansluitingen	1

##### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

##### Materiaal

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	10 mm
Doorsnede van de opening	23,6 mm

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

##### Teksten

Tekst	Zonder tekstveld
Uitgang	Met rechte uitgang

##### Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja