



WAF1177BM



**Centr.pl. voor XLR connector D-serie, A.x/C.x/S.1/B.x/Q.x/K.x zw. mat**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Type connector/steker	XLR
Aantal aansluitingen	1

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Materiaal**

Kleur	Nachtzwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	10 mm
Doorsnede van de opening	23,6 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Teksten**

Tekst	Zonder tekstveld
Uitgang	Met rechte uitgang

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja