




WAF1177BM

Centrumbricka för XLR-kontakt D-serien, Ax/Cx svart matt

Tekniska egenskaper

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	XLR
Antal anslutningar	1

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Material

Färg	Natt svart
RAL-kod	9005
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	10 mm
Diameter på öppningen	23,6 mm

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

Text

Märkning	Utan märkfält
Uttagsmoduler	Med rakt uttag

Lämplig för

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja