



WAF1177AT



Zentralstück für XLR Steckverbinder D-Serie, A.x/C.x, anthr mt lack

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	XLR
Anzahl der Anschlüsse	1

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	10 mm
Durchmesser der Öffnung	23,6 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Auslass	Mit Geradeauslass

Geeignet für

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja