




WAF1177AT

Element centralny do gniazda XLR serii D, Ax/Cx antracyt

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	XLR
Liczba połączeń	1

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	10 mm
Średnica otworu	23,6 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak