




WAF1177TA

Element centralny do gniazda XLR serii D, Ax/Cx tytan metaliczny

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	XLR
Liczba połączeń	1

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Materiały

Kolor	Alu tytan
Kod RAL	9006
Powierzchnia	Metaliczny
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	50,00 %

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	10 mm
Średnica otworu	23,6 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Bez pola opisowego
Wyjścia	Z wyjściem prostym

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak