



WAF1177TA



Centraalpl voor XLR connector D-serie, A.x/C.x/S.1/B.x/Q.x/K.x titaan

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	XLR
Aantal aansluitingen	1

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Metalic
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	10 mm
Doorsnede van de opening	23,6 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Teksten

Tekst	Zonder tekstveld
Uitgang	Met rechte uitgang

Geschikt voor

A.1 / A.8 / C.1 / C.8 / K.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja