



WAD8110TA



Gehäuse 1fach, hohe Ausführung, AP, A.8, titan matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module 0

Werkstoff

Farbe Titan

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Metallisch

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Anzahl Einheiten 1

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 54 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Zubehör

Mit Rahmenabdeckung Ja

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Texte

Montageart Für Aufputzmontage

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja