



WAD8110TA



Behuizing, 1-voudig, hoog design, opbouw, A.8, titaan

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 0

Materiaal

Kleur	Titanium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Metalic
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Aantal eenheden	1
Hoogte	88 mm
Breedte	88 mm
Diepte	54 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer Ja

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	In behuizing
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Toebehoren

Met afdekraam Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Montagewijze	Voor opbouwmontage
Afdichting	Zonder afdichting

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

