



WAD8110AT



Cornice, 1-posto, versione alta, montata in superficie, A.8, antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Verniciato

Serie

Numero di unità	1
Altezza	88 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	54 mm
Profondità di installazione	0 mm

Equipaggiamento

Con cavo in ingresso Sì

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento	Nella scatola
Montaggio su	Montaggio a incasso

Accessori

Con copertura del telaio Sì

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione a parete
Tenuta	Senza guarnizione

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

