



WAD8210WM



Scatola, 2-posti, versione alta, montaggio a parete, A.8, bianco opaco

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Materiali**

Colore	Bianco
Codice RAL	9016
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Numero di unità	2
Altezza	159 mm
Larghezza	88 mm
Profondità	54 mm
Profondità di installazione	0 mm

**Equipaggiamento**

Con cavo in ingresso Sì

**Installazione, montaggio**

Posizione di montaggio/collegamento	Nella scatola
Montaggio su	Installazione a parete

**Accessori**

Con copertura del telaio Sì

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

**Testo**

Tipo di montaggio	Per installazione a muro
Tenuta	Senza guarnizione

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

**Illustrazioni | Disegni**

