



WAD8210WM



Behuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, lichtwit mat

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modulen 0

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	50,00 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	2
Hoogte	159 mm
Breedte	88 mm
Diepte	54 mm
Inbouwdiepte	0 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer Ja

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	In behuizing
Gemonteerd op	Wandmontage

Toebehoren

Met afdekraam Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid Universeel

Teksten

Montagewijze	Voor wandmontage
Afdichting	Zonder afdichting

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

