



WAD8210WG



Behuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, lichtwit glanzend

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 0

Materiaal

Kleur Helderwit
RAL-code 9016
Afwerking oppervlakte Glanzend
Materiaal Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 50,00 %
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden 2
Hoogte 159 mm
Breedte 88 mm
Diepte 54 mm
Inbouwdiepte 0 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer Ja

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie In behuizing
Gemonteerd op Wandmontage

Toebehoren

Met afdekraam Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20
Slagvastheid IK IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 40 °C

Teksten

Montagewijze Voor wandmontage
Afdichting Zonder afdichting

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja
REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

