



WAD8210BG



Behuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, nachtzwart glanzend

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Nachtzwart  |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

##### Afmetingen

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Aantal eenheden | 2      |
| Hoogte          | 159 mm |
| Breedte         | 88 mm  |
| Diepte          | 54 mm  |
| Inbouwdiepte    | 0 mm   |

##### Samenstelling

|                 |    |
|-----------------|----|
| Met kabelinvoer | Ja |
|-----------------|----|

##### Installatie, montage

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Montage/aansluitpositie | In behuizing |
| Gemonteerd op           | Wandmontage  |

##### Toebehoren

|               |    |
|---------------|----|
| Met afdekraam | Ja |
|---------------|----|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

##### Teksten

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Montagewijze | Voor wandmontage  |
| Afdichting   | Zonder afdichting |

##### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |