



WAD8210BM



**Gehäuse 2fach, hohe Ausführung, AP, A.8, nachtschwarz matt**

**Technische Eigenschaften**

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Werkstoff**

Farbe	Nachtschwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	50,00 %
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Anzahl Einheiten	2
Höhe	159 mm
Breite	88 mm
Tiefe	54 mm
Einbautiefe	0 mm

**Ausstattung**

Mit Kabeleinführung Ja

**Installation, Montage**

Einbau-/Anschlussort	Im Gehäuse
Montage auf	Wandbefestigung

**Zubehör**

Mit Rahmenabdeckung Ja

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit Universal

**Texte**

Montageart	Für Wandmontage
Dichtung	Ohne Dichtung

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

